



**gallery Tom. múltiplo Schuko x2, verde**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

**Tensão**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 250 - 250 V |
|----------------|-------------|

**Condições de utilização**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiais**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Código RAL | 6038            |
| Acabamento | Brilhante       |
| Material   | Metal, Plástico |

**Dimensões**

|  |          |
|--|----------|
| Altura   | 42,50 mm |
| Largura  | 90 mm    |
| Profundidade                                     | 45 mm    |
| Número de unidades                               | 2        |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 50 mm    |

**Instalação / montagem**

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

**Conectividade**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
| Tipo de montagem | Montagem de clique   |

**Equipamento**

|   |        |
|---|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Capacidade**

Número de módulos

4

**Índice de proteção**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Não  |
| Resistência ao impactos IK   | IK05 |
| Índice de proteção IP        | IP21 |

**Funções**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

**Textos**

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Impressão | Sem gravação                    |
| Proteção  | Proteção de contacto aprimorada |