



WXF602

## gallery 2M Sinalizador azul

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

#### Dimensões

Profundidade 41.2 mm

Altura 45 mm

Largura 45 mm

#### Potência

Potência dissipada no cabo 1.6 W

#### Capacidade

Número de postos 1

#### Materiais, acabamento, cores

Cor cinzento escuro

Cor RAL RAL 7011 - Cinzento metálico

Material Plástico + metal

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Gestão de iluminação

Tipo de lâmpada LED

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 05

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

#### Identificação

Série gallery