



WXF603

## gallery 2M Sinalizador branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação	Encaixado
-----------------	-----------

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Dimensões

Profundidade	41.2 mm
--------------	---------

Altura	45 mm
--------	-------

Largura	45 mm
---------	-------

#### Potência

Potência dissipada no cabo	1.6 W
----------------------------	-------

#### Capacidade

Número de postos	1
------------------	---

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento escuro
-----	-----------------

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
---------	------------------------------

Material	Plástico + metal
----------	------------------

Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
----------------------------------	-------------

#### Gestão de iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
---	----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C
---	-------------

#### Identificação

Série	gallery
-------	---------