



WXF610

## gallery 2M Interrup. emergência c/chave

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface	chave
Modo de fixação	Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

#### Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

#### Dimensões

Profundidade	40 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento escuro
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

#### Ligação

Tipo de ligação	Ligação a parafusos
-----------------	---------------------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK02
Índice de protecção IP	IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
------------------------------	-------------

**Identificação**

---

Série

gallery