



WXF615N

gallery 2M Interrup.chave, 2 pos, preto

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	chave
Modo de fixação	Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	1.2 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade	51.3 mm
Profundidade de montagem	34 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

Materiais, acabamento, cores

Cenário	night
Cor	preto intenso
Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	Plástico + metal
Tipo de tratamento da superfície	lacado

Ligação

Tipo de ligação	Ligação a parafusos
-----------------	---------------------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK02
Índice de protecção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C

Identificação

Série	gallery
-------	---------