



WXF615T

gallery 2M Interrup.chave, 2 pos, alum

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	chave
Modo de fixação	Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade	51.3 mm
Profundidade de montagem	34 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

Materiais, acabamento, cores

Cenário	titane
Cor	alumínio
Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	Plástico + metal
Tipo de tratamento da superfície	lacado

Ligação

Tipo de ligação	Ligação a parafusos
-----------------	---------------------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK02
Índice de protecção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C
Identificação	
Série	gallery
