



WXF616N

**gallery 2M Interrup.chave, 3 pos, preto**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de interface	chave
Modo de fixação	Encaixado

**Configuração**

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

**Compatibilidade**

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	1.2 A
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade	51.3 mm
Profundidade de montagem	34 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Cenário	night
Cor	preto intenso
Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	Plástico + metal
Tipo de tratamento da superfície	lacado

**Ligação**

Tipo de ligação	Ligação a parafusos
-----------------	---------------------

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK02
Índice de protecção IP	IP20

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

---

Temperatura de armazenamento /  
transporte -10...50 °C

**Identificação**

---

Série gallery