



WXF641

## gallery 2M Tomada VGA + Jack 3,5mm

### Características técnicas

#### Conectividade

saída com saída direita

#### Dimensões

Profundidade 34.7 mm

Altura 45 mm

Largura 45 mm

#### Capacidade

Número de postos 1

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 7011 - Cinzento metálico

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte sem anel de apoio

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK IK02

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

#### Identificação

Série gallery