



WXF687T

gallery 1M Saída de fio, alumínio

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Dimensões

Profundidade 29.5 mm

Altura 45 mm

Largura 22.5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cenário titane

Cor alumínio

Cor RAL RAL 9006 - Alumínio claro

Tipo de tratamento da superfície lacado

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK IK02

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

Identificação

Série gallery

withimprint Não