



WXP0008

gallery 8M Quadro horizontal, branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Dimensões

Profundidade 9.3 mm

Altura 88 mm

Largura 235 mm

Capacidade

Número de postos 1

Materiais, acabamento, cores

Cenário pure

Cor branco

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Equipamento

withtransparentlabelholder Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

Identificação

Série gallery