



WXP0108

gallery 8M Quadro horizontal, alumínio

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Dimensões

Profundidade 9.3 mm

Altura 88 mm

Largura 235 mm

Capacidade

Número de postos 1

Materiais, acabamento, cores

Cenário titane

Cor alumínio

Cor RAL RAL 9006 - Alumínio claro

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície lacado

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Equipamento

withtransparentlabelholder Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -10...50 °C

Identificação

Série gallery