

Plástico





witty start 11/22kW 3F T2 com chave

Características técnicas

Potência	
Potência por ponto de carregamento	22 kW
Potência de carregamento	11 - 22 kW
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Power supply	
Número de fases da alimentação	3
Conectividade	
Número de pontos de carregamento	1
Funções	
Com gestão de carga	Não
Equipamento	
Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim
Ligações	
Tipo de conector/ficha	Tipo 2S
Dimensões	
Altura	553,50 mm
Largura	237 mm
Comprimento	549 mm
Profundidade	173 mm
Instalação / montagem	
Montagem	Montagem na parede
ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
Materiais	

Material