



XEV1K22T2S

## witty solar 1x22kW 3P RFID

### Características técnicas

#### Funções

functacescontro	Sim
wloadmanagement	Sim

#### Conectividade

numberchargingpoint	1
numbersocketcee	0
numbersocketgb	0
numbersockettyp2	1
numbersockettyp3	0
numbervehconnchademo	0
numbervehconnectyp1	0
numbervehconnectyp1c	0
numbervehconnectyp2	0
numbervehconnectyp2c	0

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	32 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	173 mm
Altura produto instalado	553.5 mm
Comprimento	549 mm
Largura produto instalado	250.5 mm

#### Potência

carga conectada	1.38...22.08 kW
Potência dissipada no cabo	22 kW

#### Alimentação

Número de fases para alimentação de energia	3 fases
---	---------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	matéria plástica
Grupo material	plástico

#### Equipamento

Tipo de contador electrónico	Não
------------------------------	-----

Tipo de ligação	Não
numberhousesocketout	0
numbervehconneccbac	0
numbervehconneccbdc	0
wcircuitbreaker	Não

#### **Padrões**

Directiva Europeia RoHs em conformidade

#### **Segurança**

Índice de protecção IP IP55

#### **Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -25...50 °C