



XEV1K22T2SEMCC

Kit witty solar 1x22kW 3P RFID c/ cabo

Características técnicas

Funções

functacescontro	Sim
wloadmanagement	Sim

Conectividade

numberchargingpoint	1
numbersocketcee	0
numbersocketgb	0
numbersockettyp2	1
numbersockettyp3	0
numbervehconnchademo	0
numbervehconnectyp1	0
numbervehconnectyp1c	0
numbervehconnectyp2	0
numbervehconnectyp2c	0

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	32 A

Dimensões

Profundidade produto instalado	173 mm
Altura produto instalado	553.5 mm
Comprimento	549 mm
Largura produto instalado	250.5 mm

Potência

carga conectada	1.38...22.08 kW
Potência dissipada no cabo	22 kW

Alimentação

Número de fases para alimentação de energia	3 fases
---	---------

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	matéria plástica
Grupo material	plástico

Equipamento

Tipo de contador electrónico	Não
------------------------------	-----

Tipo de ligação	Não
numberhousesocketout	0
numbervehconneccbac	0
numbervehconneccbdc	0
wcircuitbreaker	Não

Padrões

Directiva Europeia RoHs	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...50 °C
------------------------------	-------------