



XVR111C



## witty one 11kW 3F T2 6.5m

### Características técnicas

#### Potência

Potência por ponto de carregamento	11 kW
Potência de carregamento	0,1 - 11 kW

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Power supply

Número de fases da alimentação	3
--------------------------------	---

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Conectividade

Número de pontos de carregamento	1
----------------------------------	---

#### Funções

Com gestão de carga	Não
---------------------	-----

#### Equipamento

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

#### Ligações

Tipo de conector/ficha	Tipo 2
------------------------	--------

#### Dimensões

Altura	370 mm
Largura	250 mm
Profundidade	150 mm

#### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP54
Resistência ao impactos IK	IK10