



16402035

Centrumbricka Hotellkortsbrytare, 1930/ R.Classic, plast, Svart

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	230
--------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	1500
-------------------------------	------

Lysrör, Duokopplade'	1500
----------------------	------

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
---------------	---

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Material

Färg	Svart
------	-------

Ytbehandling	Blank
--------------	-------

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Dimensioner

Djup	60
------	----

Inbyggnadsdjup	32
----------------	----

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 50
------------------	---------

Text

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Anslutningstyp	Med skruv hissklämma
Belysning	För belysning
Brytare läge	1-polig
Centrumplattor	Med centrumplatta Ø 58 mm
Präglad	Med märkning "Hotellkort"
Utförande	Med klor
Relaterade Series	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
Relaterade System	Hager Serie 1930/Glas, Serie Hager R classic