



16402045

Centrumbricka Hotellkortsbrytare, R.1/ R.3, Plast, Svart

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	230
--------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	1500
Lysrör, Duokopplade'	1500

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Material

Färg	Svart
Ytbehandling	Blank
Material	Metall, Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Djup	57,30
Inbyggnadsdjup	32
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 50
------------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med skruv hissklämma
Belysning	För belysning
Brytare läge	1-polig
Präglad	Med märkning "Hotellkort"
Utförande	Med klor
Relaterade Series	Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8
Relaterade System	Hager R.x