



16406096

## Centrumbricka Hotellkortsbrytare, Q.x, plast, Antracit

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

#### Spänning

Märkspänning	230
--------------	-----

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

#### Ström

230 V glöd- och halogenlampor	1500
-------------------------------	------

Lysrör, Duokopplade'	1500
----------------------	------

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
---------------	---

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

#### Material

Färg	Antracit
------	----------

Ytbehandling	Sammet
--------------	--------

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Behandling	Lackad
------------	--------

Transparent	Nej
-------------	-----

#### Dimensioner

Djup	57,30
------	-------

Inbyggnadsdjup	32
----------------	----

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 50
------------------	---------

#### Text

Anslutningstyp	Med skruv hissklämma
Belysning	För belysning
Brytare läge	1-polig
Präglad	Med märkning "Hotellkort"
Utförande	Med klor
Relaterade Series	Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7
Relaterade System	Hager Q.x