



16409909

Hotellkortsbrytare, Vit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	230
--------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	1500
-------------------------------	------

Lysrör, Duokopplade'	1500
----------------------	------

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
---------------	---

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Material

Färg	Vit
------	-----

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Dimensioner

Djup	57,30
------	-------

Inbyggnadsdjup	32
----------------	----

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 50
------------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med skruv hissklämma
Belysning	För belysning
Brytare läge	1-polig
Präglad	Med märkning "Hotellkort"
Utförande	Med klor
Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1
Relaterade System	Hager S.x/B.x