



260005

USB-ladduttag 230V skruv Antr OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Anslutning

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal |
|---------------------------|---------------|

Spänning

| | |
|-----------------|-----------|
| Ingångsspänning | 100 - 240 |
| Utspanning | 5 - 5 |

Dimensioner

| | |
|----------------|-------|
| Höjd | 70,70 |
| Bredd | 70,70 |
| Djup | 44 |
| Inbyggnadsdjup | 32 |

Utrustning

| | |
|----------------|---|
| Antal utgångar | 2 |
|----------------|---|

Tillbehör

| | |
|----------------|-----|
| Med finsäkring | Nej |
|----------------|-----|

Material

| | |
|--------------|----------|
| Färg | Antracit |
| RAL-kod | 7021 |
| Ytbehandling | Matt |

Elektrisk ström

| | |
|--------------|------|
| Märkström | 1,40 |
| Utgångsström | 1400 |

Text

| | |
|--------------------|---|
| Anslutningstyp | Med skruvanslutningar (dubbla för genomgående ledningsdragning) |
| Anslutningar/uttag | Med 2 USB-uttag typ A |
| Avsäkring | Utan petskydd |
| Säkring | Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring) |