



260205

Insats USB-ladduttag 3 A, Antracit

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Spänning

Ingångsspänning	230 - 230
Utspänning	5 - 5

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Tillbehör

Har märksfält	Nej
Med finsäkring	Nej

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt

Ström

Uteffekt	15
Strömförbrukning (standby)	0,15

Elektrisk ström

Märkström	0,20
Utgångsström	3000

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Anslutningar/uttag	Med 2 USB-uttag typ A
Avsäkring	Utan petskydd
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)