




260209



Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Anslutning/kontakt typ USB	A

Spänning

Ingångsspänning	230 - 230
Utspänning	5 - 5

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Tillbehör

Har märksfält	Nej
Med finsäkring	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt

Ström

Uteffekt	15
Strömförbrukning (standby)	0,15

Elektrisk ström

Märkström	0,20
Utgångsström	3000

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Anslutningar/uttag	Med 2 USB-uttag typ A
Avsäkring	Utan petskydd
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)