



260215

## Insats 2 x USB A ladduttag 3 A rund Svart

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Anslutning/kontakt typ USB	A

#### Spänning

Ingångsspänning	230 - 230
Utspänning	5 - 5

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34

#### Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

#### Tillbehör

Har märksfält	Nej
Med finsäkring	Nej

#### Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt

#### Ström

Uteffekt	15
Strömförbrukning (standby)	0,15

#### Elektrisk ström

Märkström	0,20
Utgångsström	3000

#### Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Anslutningar/uttag	Med 2 USB-uttag typ A
Avsäkring	Utan petskydd
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)