



281901

Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 50

Material

Material Metall, Plast

Dimensioner

Axel diameter 4

Höjd 71

Bredd 71

Arkitektur

Styr/manöverelement Roterande

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 5 - 25

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Dimrings princip Framkantsdimring

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)

Utförande Med klor