



284401

## Jordfelsbrytare för a-dos 30mA

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Antal poler	2
-------------	---

#### Spänning

Märkspänning	230
Typ av matarspänning	AC

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Elektrisk ström

Märkström	16
Slut- brytförmåga I <sub>dm</sub>	3
Nominell felström I <sub>dn</sub>	30

#### Säkerhet

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP20

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 40
Föreningegrad enligt IEC 60664/IEC 60947-2	2

#### Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
----------------	----

#### Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 2,5
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	2,50 - 2,50

#### Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Avsäkring	För skydd mot nedströms belastningar
Typ	Typ A för växelström och pulserande likström
Utförande	Snabbanslutning, För infälld montering