



286210

Vriddimmerins slav till 286110 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Material

Material Metall, Plast

Dimensioner

Axel diameter 4

Höjd 71

Bredd 71

Djup 50

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Text

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Utförande Med klor