




286710

Vriddimmerinsats 20-360W GL OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Dimensioner

Axel diameter	4
Höjd	71
Bredd	71
Djup	50

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Dimrings princip	Bakkantsdimring
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Utförande	Med klor