



2873

## Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

#### Elektrisk ström

Styrström	100 - 100
-----------	-----------

#### Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

#### Dimensioner

Axel diameter	4
Höjd	82
Bredd	82
Djup	67

#### Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

#### Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 100
--------------------------	---------

#### Text

Anslutning	Med klämma för basbelastning från elnätisolatorn
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Dimrings princip	Framkantsdimring
Drift och styrning	Inget Bluetooth-gränssnitt
Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring), Med reservsäkring
Utförande	Med klor