



2873

## Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Driftspänning 230 - 230

#### Frekvens

Frekvens 50 - 50

#### Elektrisk ström

Styrström 100 - 100

#### Material

Material Metall, Plast

#### Dimensioner

Axel diameter 4

Höjd 82

Bredd 82

Djup 67

#### Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

#### Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 100

#### Text

Anslutning Med klämma för basbelastning från elnätisolatorn

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Dimrings princip Framkantsdimring

Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring),  
Med reservsäkring

Utförande Med klor