



2875

Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Dimensioner

Axel diameter	4
Höjd	71
Bredd	71
Djup	67

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Dimrings princip	Framkantsdimring
Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring), Med reservsäkring
Utförande	Med klor