



2885

Vriddimmerinsats 100-1000W OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 50

Material

Material Metall, Plast

Dimensioner

Axel diameter 4

Höjd 71

Bredd 71

Djup 52

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Dimrings princip Bakkantsdimring

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Utförande Med klor