



2909

## Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|               |           |
|---------------|-----------|
| Driftspänning | 230 - 230 |
|---------------|-----------|

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 50 |
|----------|---------|

#### Material

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Metall, Plast |
|----------|---------------|

#### Dimensioner

|                |    |
|----------------|----|
| Axel diameter  | 4  |
| Inbyggnadsdjup | 31 |
| Höjd           | 71 |
| Bredd          | 71 |
| Djup           | 50 |

#### Arkitektur

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Roterande |
|---------------------|-----------|

#### Ström

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Strömförbrukning (standby) | 0,20 |
|----------------------------|------|

#### Belysning

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Dimbara 230 V LED-lampor | 3 - 40 |
|--------------------------|--------|

#### Text

|                    |  |
|--------------------|--|
| Anslutningstyp     | Med skruvanslutningar                              |
| Dimrings princip   | Framkantsdimring                                   |
| Drift och styrning | Inget Bluetooth-gränssnitt                         |
| Säkring            | Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring) |
| Utförande          | Med klor   |