



2909

Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Dimensioner

Axel diameter	4
Inbyggnadsdjup	31
Höjd	71
Bredd	71
Djup	50

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,20
----------------------------	------

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 40
--------------------------	--------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Dimrings princip	Framkantsdimring
Drift och styrning	Inget Bluetooth-gränssnitt
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
Utförande	Med klor