



294411

Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, serie 1930, Svart, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Material

Färg Svart

RAL-kod 9005

Material Plast

Dimensioner

Axel diameter 4

Inbyggnadsdjup 24

Höjd 71

Bredd 71

Djup 45

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 100

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Dimrings princip Framkantsdimring, bakkantsdimring eller LED beroende på last-typ, självlärande

Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt

Expansionsenhet ingång Med ingång till tryckknapp (NO-kontakt), Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Utförande Med klor