



29452089

## Slavdimmer universal, 1930/ R.classic, max. 10 slavar, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Driftspänning 230 - 230

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60

#### Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Metall, Plast

#### Dimensioner

Axel diameter 4

Inbyggnadsdjup 24

Höjd 71

Bredd 71

Djup 45

#### Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

#### Ström

Strömförbrukning (standby) 0,30

#### Text

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Utförande Med klor