



296110

Vriddimmer LED Komfort, 3-100W, master för 1360643, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Material

Material Metall, Plast

Dimensioner

Axel diameter 4
 Inbyggnadsdjup 24
 Höjd 71
 Bredd 71
 Djup 43

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 100

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar
 Dimrings princip Framkantsdimring, bakkantsdimring eller LED beroende på last-typ, självlärande
 Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt
 Expansionsenhet ingång Med ingång till tryckknapp (NO-kontakt), Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer
 Spänning Spänningstest möjligt utan demontering
 Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
 Utförande Med klor