



296210

Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Dimensioner

Axel diameter	4
Inbyggnadsdjup	24
Höjd	71
Bredd	71
Djup	43

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,30
----------------------------	------

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Drift och styrning	Inget Bluetooth-gränssnitt
Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
Utförande	Med klor