



296210

Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Material

Material Metall, Plast

Dimensioner

Axel diameter 4

Inbyggnadsdjup 24

Höjd 71

Bredd 71

Djup 43

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Ström

Strömförbrukning (standby) 0,30

Text

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Utförande Med klor