



2973

:hager

Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Material

Material Metall, Plast

Dimensioner

Axel diameter 4

Inbyggnadsdjup 24

Höjd 71

Bredd 71

Djup 43

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 60

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Dimrings princip Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande

Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Utförande Med klor