



451510

:hager

Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Skrummontering
Anslutning/anslutningstyp	Genomgångsuttag

Försvagning

Dämpning vid 2150 MHz	10,50
Dämpning vid 860 MHz	7,50
Genomgångsdämpning vid 2150 MHz	7
Genomgångsdämpning vid 860 MHz	4

Frekvens

Frekvens bandbredd	5 - 2400
--------------------	----------

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Material

Material	Metall
----------	--------

Dimensioner

Djup	27,20
Inbyggnadsdjup	40

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------