




451515

Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Anslutning/anslutningstyp	Genomgångsuttag

Försvagning

Dämpning vid 2150 MHz	13,50
Dämpning vid 860 MHz	13
Genomgångsdämpning vid 2150 MHz	2,20
Genomgångsdämpning vid 860 MHz	1,20

Frekvens

Frekvens bandbredd	5 - 2400
--------------------	----------

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Material

Material	Metall
----------	--------

Dimensioner

Djup	27,20
Inbyggnadsdjup	40

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------