



459410

Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω , 2 dB, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Skrummontering
Anslutning/anslutningstyp	Änduttag

Försvagning

Dämpning vid 2150 MHz	2
Dämpning vid 860 MHz	2

Frekvens

Frekvens bandbredd	5 - 2400
--------------------	----------

Utrustning

Antal utgångar	4
----------------	---

Material

Material	Metall
----------	--------

Dimensioner

Djup	27,20
Inbyggnadsdjup	40

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------