



503150

## Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

#### Material

Material	Metall, Plast
Transparent	Nej

#### Dimensioner

Djup	41,60
Inbyggnadsdjup	19,50
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

#### Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Slutande kontakt
Präglad	Utan symbol
Utförande	Lågt monteringsdjup, För skruvfästning, Utan klor
Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
Relaterade System	Hager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x