



75141165

IP20 

GI-sen.1-v.komf.knf.svart.R.1 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Ström

Strömförbrukning 12,50

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 12,90

Inbyggnadsdjup infällda lådor 16

Höjd 152

Bredd 81

Djup 23

Utrustning

Antal manöverpunkter 2

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Svart

RAL-kod 9005

Material Glas

Ytbehandling Blank

Skärm

Med display Ja

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner, blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan

Utförande För vertikal montage

Temperatur

Extra anslutning för extern temperatursensor, Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt