



75142034

IP20

## Touch-knapp, TS, KNX, 2-vägs, glas, Silver

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på Infälldmontering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Funktioner

Med temperaturgivare Ja

#### Ström

Strömförbrukning 12,50

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup 24,20

Inbyggnadsdjup infällda lådor 27

Höjd 160

Bredd 86

Djup 37,70

#### Utrustning

Antal manöverpunkter 4

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Aluminium

RAL-kod 9006

Material Aluminium, Glas

Ytbehandling Blank, Matt

#### Skärm

Med display Nej

#### Tillbehör

Har märksfält Nej

#### Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner, blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan

Utförande För vertikal montage

Temperatur

Extra anslutning för extern temperatursensor, Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt