



75142160

IP20 

## GI-sen.2-v.komf.knf.svart.R.1 OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på Infälldmontering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Funktioner

Med temperaturgivare Ja

#### Ström

Strömförbrukning 12,50

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup 12,90

Inbyggnadsdjup infällda lådor 16

Höjd 152

Bredd 81

Djup 23

#### Utrustning

Antal manöverpunkter 4

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Glas

Ytbehandling Blank

#### Skärm

Med display Ja

#### Tillbehör

Har märksfält Nej

#### Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalusifunktioner, blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan

Utförande För vertikal montage

Temperatur

Extra anslutning för extern temperatursensor, Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt