



75143150

IP20

GI-sen.3-v.komf.knf.p-vit.R.3 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Ström

Strömförbrukning	12,50
------------------	-------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	12,90
Inbyggnadsdjup infällda lådor	16
Höjd	152
Bredd	81
Djup	23

Utrustning

Antal manöverpunkter	6
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Glas
Ytbehandling	Blank

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner, blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan
Utförande	För vertikal montage

Temperatur

Extra anslutning för extern temperatursensor, Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt