



75143830

IP20 

## Touch-knapp, TS, KNX, 3-vägs, glas, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

#### Ström

Strömförbrukning	12,50
------------------	-------

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	24,20
----------------	-------

Inbyggnadsdjup infällda lådor	27
-------------------------------	----

Höjd	160
------	-----

Bredd	86
-------	----

Djup	37,70
------	-------

#### Utrustning

Antal manöverpunkter	6
----------------------	---

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

#### Material

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9010
---------	------

Material	Glas
----------	------

Ytbehandling	Blank
--------------	-------

#### Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

#### Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

#### Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner, blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan
----------	--

Utförande	För vertikal montage
-----------	----------------------

Temperatur

Extra anslutning för extern temperatursensor, Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt