



75162594

**IP20**

## Touch-knapp, B.IQ, KNX, 2 vippor, Aluminium

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på Infällmontering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Funktioner

Med temperaturgivare Nej

#### Dimensioner

Höjd 88,50

Bredd 88,50

Djup 16,65

#### Utrustning

Antal manöverpunkter 4

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Aluminium

RAL-kod 9006

Material Aluminium

Ytbehandling Matt

#### Skärm

Med display Nej

#### Tillbehör

Har märksfält Nej

#### Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd