



75642034



**Touch-knapp, TS, KNX, 2-vägs, RTR display, glas, Silver**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering på Infälldmontering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45

**Funktioner**

Med temperaturgivare Ja

**Ström**

Strömförbrukning 23

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup 24,20

Inbyggnadsdjup infällda lådor 27

Höjd 160

Bredd 86

Djup 37,70

**Utrustning**

Antal manöverpunkter 6

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg Aluminium

RAL-kod 9006

Material Aluminium, Glas

Ytbehandling Blank

**Skärm**

Med display Ja

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Text**

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostاتفunktioner, Med ventilskyddsfunktion

Utförande För vertikal montage

---

Driftläge	Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt
Spänning	Drift med ej drosslade utgångar på KNX strömförsörjning är möjligt (var uppmärksam på den aktuella förbrukningen), Separat extra strömförsörjning behövs

---